

品番 : EA124LR-2C

品名 : G 3/4" 散水用タイマー(移動型/G1/2"口金)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 49,000円(税抜)／53,900円(税込) | | |
| カタログ価格 | 49,000円(税抜)／53,900円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/15 07:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------|------------------------------------|--------|---|
| メーカー | カクダイ | 型番 | 502-342 |
| 電源 | 太陽光、1.5V単3形アルカリ電池×4 (別売)※交換目安1年 | 設定時間 | 曜日単位 |
| サイズ(mm) | 240×170×269(H) | 仕様 | 移動型 |
| 接続ねじ | 給水側:G1/2"、流水側:G3/4" | 使用温度範囲 | 1~40°C |
| 散水回数 | 1日1~2回 (6・9・12時間後) | 通水流体 | 水(上水道用) |
| 使用圧力 | 0.1~0.5MPa | 太陽電池 | 6.0V/0.25W |
| 満充電時間 | 2時間(日照時最大) | 散水時間 | 自動灌水・手動灌水ともに ・1~30分(1分単位) ・30~90分(10分単位) ・2~9時間(1時間単位) ※1回につき作動時間を設定可能 ※手動灌水時の初期設定は30分 |

上水道用

移動式で使用可能

ネジ口金を外すと取付ネジG1/2"

メイン電源は太陽光、バックアップ電源で1.5V単3形アルカリ電池(別売)をご使用いただけます。

代替品



品番 EA124LR-11B
コメント 違い:設置型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.