


品番 : EA124LV-32

品名 : Rc 1・1/2"/40A 散水栓(90°ターニングバルブ)



販売価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
カタログ価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 22:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2512ページ		



仕様

メーカー	カクダイ	型番	652-701-40
呼径	40	ねじサイズ	Rc1 1/2
マチノ式継手	オス	使用水圧	1.0MPa以下
使用流体	上水道水	材質	黄銅
吐水部360°回転			
マチノオス			
ホースは、EA124LV-52をご使用下さい。			
※散水、農水用です。屋内配管では使用できません。			
※マチノ接続部より漏水することがあります。(特に低圧の場合)			
※マチノ接手は消火栓用の接手と互換がある場合がありますが、日本消防検定協会の認定は受けておりませんので接続は推奨しておりません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.