

品番：EA125-20

品名：6.3/13.2mmx20m 酸素ホース(青/ゴム製)



販売価格	8,740円(税抜)／9,614円(税込)		
カタログ価格	8,740円(税抜)／9,614円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/16 16:26現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0072ページ1452ページ		



品番	EA125-20
品名	6.3/13.2mmx20m 酸素ホース(青/ゴム製)
規格	6.3×13.2mm
長さ	20m
材質	天然ゴム
圧力	2MPa
温度範囲	-25～60℃
質量	140g/m
構造	2S
流体	酸素
常用圧力	0.98MPa(10kgf/cm ²)
溶接装置・切断装置に	
耐熱性に優れ、瞬間的に鉄板等高温物に直接触してもご使用できます。	

仕様

内径×外径	6.3×13.2mm	全長	20m
構造	2S	流体	酸素
最高圧力	2MPa	常用圧力	0.98MPa(10kgf/cm ²)
使用温度範囲	-25～60℃	質量	140g/m
材質	天然ゴム		
溶接装置・切断装置に			
耐熱性に優れ、瞬間的に鉄板等高温物に直接触してもご使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.