

品番：EA125-30

品名：6.3/13.2mmx30m 酸素ホース(青/ゴム製)



販売価格	13,100円(税抜)／14,410円(税込)		
カタログ価格	13,100円(税抜)／14,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 22:11現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0072ページ1452ページ		



品番	EA125-30
品名	6.3/13.2mmx30m 酸素ホース(青/ゴム製)
販売価格	13,100円(税抜)／14,410円(税込)
カタログ価格	13,100円(税抜)／14,410円(税込)
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 22:11現在)
商品入数	1
販売単位	巻
カタログページ	0072ページ1452ページ

仕様

内径×外径	6.3×13.2mm	全長	30m
構造	2S	流体	酸素
最高圧力	2MPa	常用圧力	0.98MPa(10kgf/cm ²)
使用温度範囲	−25～60℃	質量	140g/m
材質	天然ゴム		
溶接装置・切断装置に			
耐熱性に優れ、瞬間的に鉄板等高温物に直接触してもご使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.