


品番：EA125AB-20

品名：13.0/21.5mmx20m エアーホース(樹脂製)



販売価格	18,900円(税抜)／ 20,790円(税込)		
カタログ価格	18,900円(税抜)／20,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/05/18 17:38現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1074ページ1452ページ		



仕様

最高圧力	1.0MPa	内径×外径	13×21.5mm
全長	20m	材質	PVC
用途	自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付、作業現場・工場配管用・建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場	呼称	12
破壊圧力	7.5MPa	重量	5.6kg
使用限界温度	−5〜60℃	連続使用温度	−5〜50℃
許容曲げ半径	内径の5倍まで		

樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。
高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。
オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
青筋入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.