

品番：EA125AD-10

品名：9.5/16.5mmx10m 酸素ホース(青/ゴム製)



販売価格	5,280円(税抜)／5,808円(税込)		
カタログ価格	5,280円(税抜)／5,808円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/06/26 04:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0072ページ1452ページ		



品番	EA125AD-10
品名	9.5/16.5mmx10m 酸素ホース(青/ゴム製)
規格	9.5/16.5mmx10m
材質	天然ゴム
構造	2S
最大圧力	2MPa
使用温度範囲	-25~60℃
質量	190g/m
全長	10m
流体	酸素
常用圧力	0.98MPa(10kgf/cm ²)
溶接装置・切断装置に	
耐熱性に優れ、瞬間的に鉄板等高温物に直接触してもご使用できます。	

仕様

内径×外径	9.5×16.5mm	全長	10m
構造	2S	流体	酸素
最高圧力	2MPa	常用圧力	0.98MPa(10kgf/cm ²)
使用温度範囲	-25~60℃	質量	190g/m
材質	天然ゴム		
溶接装置・切断装置に			
耐熱性に優れ、瞬間的に鉄板等高温物に直接触してもご使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.