

品番 : EA125AD-20

品名 : 9.5/16.5mmx20m 酸素ホース(青/ゴム製)



販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 13:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0072ページ1452ページ		



品番	EA125AD-20
品名	9.5/16.5mmx20m 酸素ホース(青/ゴム製)
規格	9.5x16.5mm
長さ	20m
材質	天然ゴム
構造	2S
最高圧力	2MPa
常用圧力	0.98MPa(10kgf/cm <sup>2</sup> )
使用温度範囲	-25~60℃
質量	190g/m

#### 仕様

内径×外径	9.5×16.5mm	全長	20m
構造	2S	流体	酸素
最高圧力	2MPa	常用圧力	0.98MPa(10kgf/cm <sup>2</sup> )
使用温度範囲	-25~60℃	質量	190g/m
材質	天然ゴム		

溶接装置・切断装置に

耐熱性に優れ、瞬間的に鉄板等高温物に直接接触してもご使用できます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.