

品番：EA125AF-10

品名：19.0/29.0mmx10m エアーホース(黒/ゴム製)



販売価格	8,920円(税抜) / 9,812円(税込)		
カタログ価格	8,920円(税抜) / 9,812円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/27 04:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1033ページ1405ページ		



仕様

用途	各種コンプレッサー・各種エアゾール用 自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付 作業現場・工場配管用・建築工事 土木工事作業現場、採石、石切現場に	流体	圧縮空気・窒素ガス・水 ※その他の流体には使用しないでください。
呼称	19	内径×外径	19×29mm
全長	10m	流体温度範囲	0~60℃
使用温度範囲	-20~60℃	常用圧力	0.98MPa(10kgf/cm <sup>2</sup> )
最高使用圧力	1.0MPa	最小曲げ半径	190mm
補強層	2層	質量	500g/m
材質	天然ゴム		

圧縮空気送用として、土木、造船、鉄鋼業など幅広くご使用いただけるホース

※ドライエアー、クリーンエアーには適しません。  
上水、飲用水(食品用途)には適しません。  
循環用配管でご使用の場合、循環水が変色する可能性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

