


品番：EA125AF-10

品名：19.0/29.0mmx10m エアーホース(黒/ゴム製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,920円(税抜) / 9,812円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,920円(税抜) / 9,812円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/03 00:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1033ページ1405ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|--------|-------------------------------------|
| 用途 | 各種コンプレッサー・各種エアゾール用 自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付 作業現場・工場配管用・建築工事 土木工事作業現場、採石、石切現場に | 流体 | 圧縮空気・窒素ガス・水 ※その他の流体には使用しないでください。 |
| 呼称 | 19 | 内径×外径 | 19×29mm |
| 全長 | 10m | 流体温度範囲 | 0~60℃ |
| 使用温度範囲 | -20~60℃ | 常用圧力 | 0.98MPa(10kgf/cm ²) |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 最小曲げ半径 | 190mm |
| 補強層 | 2層 | 質量 | 500g/m |
| 材質 | 天然ゴム | | |

圧縮空気送用として、土木、造船、鉄鋼業など幅広くご使用いただけるホース

※ドライエアー、クリーンエアーには適しません。
上水、飲用水(食品用途)には適しません。
循環用配管でご使用の場合、循環水が変色する可能性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

