

品番：EA125AF-20

品名：19.0/29.0mmx20m エアーホース(黒/ゴム製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 17,800円(税抜) / 19,580円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 17,800円(税抜) / 19,580円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/04/02 23:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1033ページ1405ページ               |      |   |



|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 品番      | EA125AF-20                    |
| 品名      | 19.0/29.0mmx20m エアーホース(黒/ゴム製) |
| 販売価格    | 17,800円(税抜) / 19,580円(税込)     |
| カタログ価格  | 17,800円(税抜) / 19,580円(税込)     |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/04/02 23:03現在)  |
| 商品入数    | 1                             |
| 販売単位    | 本                             |
| カタログページ | 1033ページ1405ページ                |

#### 仕様

|        |   |        |                                     |
|--------|---|--------|-------------------------------------|
| 用途     | 各種コンプレッサー・各種エアゾール用<br>自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付<br>作業現場・工場配管用・建築工事<br>土木工事作業現場、採石、石切現場に | 流体     | 圧縮空気・窒素ガス・水<br>※その他の流体には使用しないでください。 |
| 呼称     | 19  | 内径×外径  | 19×29mm                             |
| 全長     | 20m   | 流体温度範囲 | 0~60℃                               |
| 使用温度範囲 | -20~60℃   | 常用圧力   | 0.98MPa(10kgf/cm <sup>2</sup> )     |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa  | 最小曲げ半径 | 190mm                               |
| 補強層    | 2層  | 質量     | 500g/m                              |
| 材質     | 天然ゴム  |        |                                     |

圧縮空気送用として、土木、造船、鉄鋼業など幅広くご使用いただけるホース

※ドライエアー、クリーンエアーには適しません。  
上水、飲用水(食品用途)には適しません。  
循環用配管でご使用の場合、循環水が変色する可能性があります。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

