

品番：EA125AF-30

品名：19.0/29.0mmx30m エアーホース(黒/ゴム製)



販売価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
カタログ価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/03 00:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1033ページ1405ページ		



品番	EA125AF-30
品名	19.0/29.0mmx30m エアーホース(黒/ゴム製)
販売価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)
カタログ価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/03 00:20現在)
商品入数	1
販売単位	本
カタログページ	1033ページ1405ページ

仕様

用途	各種コンプレッサー・各種エアゾール用 自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付 作業現場・工場配管用・建築工事 土木工事作業現場、採石、石切現場に	流体	圧縮空気・窒素ガス・水 ※その他の流体には使用しないでください。
呼称	19	内径×外径	19×29mm
全長	30m	流体温度範囲	0~60℃
使用温度範囲	-20~60℃	常用圧力	0.98MPa(10kgf/cm ²)
最高使用圧力	1.0MPa	最小曲げ半径	190mm
補強層	2層	質量	500g/m
材質	天然ゴム		

圧縮空気送用として、土木、造船、鉄鋼業など幅広くご使用いただけるホース

※ドライエアー、クリーンエアーには適しません。
上水、飲用水(食品用途)には適しません。
循環用配管でご使用の場合、循環水が変色する可能性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

