品番: EA125BD-20

品名: 6.5/10.0mmx 20m ウレタンホース



| 販売価格       | <b>7,150円</b> (税抜)/ 7,865円(税込) |      |   |  |  |
|------------|--------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 7,150円(税抜)/7,865円(税込)          |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: 3 (2025/11/05 15:26現在)   |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                              | 販売単位 | 本 |  |  |
| カタログページ    | 1074ページ1452ページ                 |      |   |  |  |





## 仕様

| メーカー  | 八興       | 型番           | E-NF-6.5  |
|-------|----------|--------------|---|
| 商品名   | ニューフレックス | 用途           | ・自動車整備などのエアツール用ホー<br>スとして<br>・エアーコンプレッサーのエアホースと<br>して |
| 内径×外径 | 6.5×10mm | 全長           | 20m   |
| 使用圧力  | 0~1.5MPa | 許容曲げ半径(20℃時) | 40mm  |
| 使用流体  | エアー      | 使用温度範囲       | -20~60℃   |
| 材質    | ポリウレタン   | 色調           | オレンジ  |

ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適

耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます

ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減

1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単

環境にやさしい非塩ビホース

RoHS2対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.