


品番 : EA125BE-100

品名 : 8.5/12.5mmx100m ウレタンホース



販売価格	41,200円(税抜) / 45,320円(税込)		
カタログ価格	41,200円(税抜) / 45,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/04 18:44現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1033ページ1405ページ		



#### 仕様

メーカー	八興	型番	E-NF-8.5
商品名	ニューフレックス	用途	・自動車整備などのエアツール用ホースとして ・エアコンプレッサーのエアホースとして
内径×外径	8.5×12.5mm	全長	100m
使用圧力	0~1.5MPa	許容曲げ半径(20℃時)	55mm
使用流体	エア	使用温度範囲	-20~60℃
材質	ポリウレタン	色調	オレンジ

ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適

耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます

ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減

1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単

環境にやさしい非塩ビホース

RoHS2対応品

代替品



**品番** EA125BG-8A

**コメント** 8.0/10mm 100m巻 ウルトラファイン-ホース

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.