

品番：EA125BK-10

品名：8.5/12.5mmx 10m エアーホース(ソフトウレタン製)



販売価格	7,480円(税抜) / 8,228円(税込)		
カタログ価格	7,480円(税抜) / 8,228円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/04 06:44現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1033ページ1405ページ		



抜群の柔軟性を有する、耐寒性に優れたプロ仕様のエアーホース

#### 仕様

メーカー	八興	型番	E-SNF-8.5
商品名	ソフトニューフレックス	用途	・自動車整備などのエアツール用ホースとして ・エアコンプレッサーのエアーホースとして
内径×外径	8.5×12.5mm	全長	10m
使用圧力	0~1.5MPa	許容曲げ半径(20℃時)	55mm
使用流体	エアー	使用温度範囲	-20~60℃
材質	ポリウレタン	色調	ピンクパープル

ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適

耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます

ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減

ホース表面はスムーズ仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上

うす暗い場所でも目立つショッキングピンク色で、足元の引っかかりの防止になります。

1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単

環境にやさしい非塩ビホース

RoHS2対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.