

品番：EA125BP-30

品名：6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラ付)



販売価格	17,800円(税抜)／ 19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜)／19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/04 23:10現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

常用圧力	1.5MPa(15kgf/cm2)	材質	ウレタン樹脂
ワンタッチカブラー付			
内径×外径	6.5×10mm	全長	30m
使用温度範囲	−20〜60℃	最小曲げ半径	40mm
ウレタン100%のため、冬場(低温)でも柔らかさを失いません。			
ねじれ・まき癖が少なく、使いやすい。			
跳ね上がりがないので足に引っ掛からない。塗装面も安心。			
材質にソフトポリウレタンを採用し、柔軟性、扱いやすさを追及したプロ仕様のエアホース。			
ホース表面はスムーズ仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上します。			
ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアーツール用ホースに最適です。			
耐寒性に優れるポリウレタンは気温が−20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。			
うす暗い場所でも目立つショッキングピンク色で、足元の引っかかりの防止になります。			
ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。			

代替品

--	--



品番 EA125BS-30C
コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.