

品番 : EA125CZ-23

品名 : 6.5/ 10mm x 3m ウルタンエア-ホース(スィベル雄ねじ付)



販売価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
カタログ価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/16 07:14現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1055ページ		



仕様

適用流体	空気	最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-20~85℃	内径	6.5mm
外径	10mm	全長	4.5m
使用範囲	3m	標準時全長	約1m
スパイラル外径	52mm	取付ねじサイズ	R1/4"
重量	500g	材質	ポリウレタン
カラー	レッド		
優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性			
可塑剤、重金属不使用			
シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強い			
ホースがよじれにくいスィベル金具付き			

代替品

	品番	EA125CZ-26
	コメント	6mになります。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.