

品番 : EA125CZ-28

品名 : 6.5/ 10mm x 8m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)



販売価格	13,500円(税抜)／14,850円(税込)		
カタログ価格	13,500円(税抜)／14,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 21:50現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1055ページ		



仕様

適用流体	空気	最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-20～85°C	内径	6.5mm
外径	10mm	全長	10m
使用範囲	8m	標準時全長	約1.4m
スパイラル外径	52mm	取付ねじサイズ	R1/4"
重量	800g	材質	ポリウレタン
カラー	レッド		

優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性

可塑剤、重金属不使用

シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強い

ホースがよじれにくいスイベル金具付き

代替品

	品番 EA125CZ-26
	コメント 6m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.