

品番 : EA125DB-10

品名 : 6.5/ 10mmx20m ソフトウレタンチューブ(白)



販売価格	5,560円(税抜) / 6,116円(税込)		
カタログ価格	5,560円(税抜) / 6,116円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/11 05:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1022ページ1404ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	U-9210-20
使用流体	空気、水	使用温度	空気: -40~+80℃ 水: 0~+60℃(凍結不可)
外径×内径	10×6.5mm	最高使用圧力	0.8MPa
最小曲げ半径	30mm	材質	エーテル系TPU
カラー	白	全長	20m

エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。

軟質ポリウレタン材料使用により、コンパクトな配管が可能です。

耐寒性に優れ、-40℃環境下の耐衝撃性も有しています。

食品衛生法適合製品(厚生省告示第370号)

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.