


品番 : EA125DE-1

品名 : 2/ 4mm x1.2m コイルチューブ(ポリウレタン)



販売価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
カタログ価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/17 07:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1063ページ 1452ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	UK-401
外径×内径	4×2mm	全長	1.2m(使用延長時)
使用流体	空気・水	使用温度	空気:-40~+80°C 水:0~+60°C(凍結不可)
最高使用圧力	1.7MPa	重量	52g
材質	エーテル系 TPU	色	黒
本数	1本		

柔軟性に優れ、接続部への無理がかかりません。

伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。

PTMGポリウレタンを使用していますので、耐水性に優れているため水配管にも使用可能です。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.