

品番 : EA125DE-4

品名 : 2/ 4mm x0.6m マルチコイルチューブ` (ホ` リウレタン)



販売価格	2,690円(税抜) / 2,959円(税込)		
カタログ価格	2,690円(税抜) / 2,959円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 16:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1022ページ1405ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	UK-402
外径×内径	4×2mm	全長	0.6m(使用延長時)
使用流体	空気・水	使用温度	空気: -40~+80℃ 水: 0~+60℃(凍結なきこと)
最高使用圧力	1.7MPa	重量	112g
材質	エーテル系 TPU	色	黒
本数	2本(1組)		

柔軟性に優れ、接続部への無理がかかりません。

伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。

マルチタイプのため、多点配管も可能です。

PTMGポリウレタンを使用していますので、耐水性に優れているため水配管にも使用可能です。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

