

品番 : EA125DJ-2

品名 : 6/ 4mm x 2m ウレタンコイルチューブ



販売価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
カタログ価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/03/26 06:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1022ページ		



仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	UL06-2-B
使用流体	空気、水(条件有)	最高使用圧力	1MPa
使用温度範囲	空気: -20~60℃(凍結なきこと) 水: -15~60℃(凍結なきこと)	使用真空圧力	-100kPa
内径×外径	4×6mm	全長	2m
材質	ウレタン		
エア工具などの配管に最適			
長さは、コイル加工前の長さになります。			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.