

品番：EA125DM-10A

品名：10/7.5mmx10m 真空用チューブ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,100円(税抜) / 4,510円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,100円(税抜) / 4,510円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/04 06:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1022ページ1404ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|--------------|--------|------------------------|
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | UD1075-20-C ※10カット品 |
| 使用流体 | 空気 | 最高使用圧力 | 0.3MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa | 使用温度範囲 | -15~50℃ (凍結なきこと) |
| 外径×内径 | 10×7.5mm | 長さ | 10m |
| チューブカラー | クリア | 材質 | 極軟質ポリウレタンチューブ |
| 真空機器の配管用 | | | |
| 柔軟性に優れ、揺動部の配管に最適 | | | |
| 小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適 | | | |
| チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示 ※ワンタッチ継手に接続して使用する際は、インサートリング(EA125DX-107)を使用してください。 | | | |
| RoHS2対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

