品番: EA125DM-6B

品名: 6/4mmx20m 真空用チューブ



販売価格	2,870円 (税抜)/3,157円(税込)				
カタログ価 格	2,870円(税抜)/3,157円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 20:02現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1063ページ1454ページ				



仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	UD0640-20-C
使用流体	空気	最高使用圧力	0.4MPa
使用真空圧力	-100kPa	使用温度範囲	-15~50℃ (凍結なきこと)
外径×内径	6×4mm	長さ	20m
チューブカラー	クリア	材質	極軟質ポリウレタンチューブ

真空機器の配管用

柔軟性に優れ、揺動部の配管に最適

小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適

チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示 ※ワンタッチ継手に接続して使用する際は、インサートリング(EA125DX-64A)を使用してください。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.