

品番 : EA125DS-5C

品名 : 5.0/8.0mmx10m ソフトウレタンチューブ (耐摩耗/ブラック)



販売価格	4,760円(税抜) / 5,236円(税込)		
カタログ価格	4,760円(税抜) / 5,236円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/13 07:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1404ページ		



#### 仕様

メーカー	アオイ	型番	ARU-8x5
外径×内径	8×5mm	全長	10m
使用流体	空気・水	使用温度	空気: -40~+80℃、 水: 0~+60℃(凍結不可)
最高使用圧力	0.8MPa	材質	エーテル(PTMG)系TPU
色	黒		

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上

チューブ表面を梨地(艶消)成形仕上げしています。そのため、チューブ表面の摩擦抵抗を低減しているため可動部でもスムーズな動きが得られます。

エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。

ノンブリーディングですので、クリーンルームでの使用が可能です。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.