


品番：EA125F-10C

品名：8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(FEP)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 19,500円(税抜) / 21,450円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,500円(税抜) / 21,450円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/28 01:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1023ページ1403ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------|------|----------------------------------|
| メーカー | アオイ | 型番 | FE-10 |
| 外径×内径 | 10×8mm | 長さ | 10m |
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | 使用温度 | 空気・油：-65～+200℃ 水：0～+80℃(凍結不可) |
| 重量 | 610g | 材質 | 4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合(FEP) |
| カラー | 半透明 | | |

耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。

耐薬品性、耐腐蝕性に優れています。

難燃性

内表面が滑らかで不活性なため、物質が接着しません。

半透明で、内部流体が視認出来ます。

食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。

RoHS対応品

