品番: EA125F-6

品名: 4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)



販売価格	18,800円(税抜)/20,680円(税込)				
カタログ価 格	18,800円(税抜)/20,680円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/21 12:23現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログページ	1064ページ1453ページ				





カタログ訂正

25/03/03 (誤) ●不燃性 (正) ●難燃性 (No.56 1115)

仕様

メーカー	アオイ	型番	FE-06
外径×内径	6×4mm	長さ	20m
最高使用圧力	1.3MPa	使用温度	空気·油:-65~+200℃ 水:0~+80℃(凍結不可)
重量	680g	材質	4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共 重合(FEP)
カラー	半透明		

耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。

耐薬品性、耐腐蝕性に優れています。

難燃性

内表面が滑らかで不活性なため、物質が接着しません。

半透明で、内部流体が視認出来ます。

食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.