

品番 : EA125FH-6B

品名 : 4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)



販売価格	18,100円(税抜)／19,910円(税込)		
カタログ価格	18,100円(税抜)／19,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 07:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1064ページ 1453ページ		



カタログ訂正

25/03/03 (誤) ●不燃性 (正) ●難燃性 (No.56 1115)

仕様

メーカー	潤工社	型番	TA060-10B
商品名	ジュンフロンPFA	チューブサイズ(外径×内径)	6×4mm
長さ	10m	最高使用圧力	1.6MPa未満(23°C時)
最小曲げ半径	20mm	使用温度	-65~180°C
材質	フッ素樹脂(PFA)	カラー	半透明

【主な用途】

- ・食品、薬品プラント用チューブ
- ・腐食性流体移送用チューブ
- ・粘着性流体移送用チューブ
- ・耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器に

耐熱・耐寒性、耐候性に優れ経年劣化しにくい

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性

ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます

難燃性

電気的特性が優れています

有毒物質溶出のおそれがありません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.