

品番：EA125FH-6C

品名：4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 27,600円(税抜) / 30,360円(税込) | | |
| カタログ価格 | 27,600円(税抜) / 30,360円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/13 11:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1023ページ1403ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------|----------------|----------------|
| メーカー | 潤工社 | 型番 | TA060-20 |
| 商品名 | ジュンフロンPFA | チューブサイズ(外径×内径) | 6×4mm |
| 長さ | 20m | 最高使用圧力 | 1.6MPa未満(23℃時) |
| 最小曲げ半径 | 20mm | 使用温度 | -65~180℃ |
| 材質 | フッ素樹脂(PFA) | カラー | 半透明 |

【主な用途】

- ・食品、薬品プラント用チューブ
- ・腐食性流体移送用チューブ
- ・粘性流体移送用チューブ
- ・耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器に

耐熱・耐寒性、耐候性に優れ経年劣化しにくい

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性

ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます

難燃性

電気的特性が優れています

有毒物質溶出のおそれはありません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.