

品番：EA125FH-8C

品名：6.0/8.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)



販売価格	38,800円(税抜) / 42,680円(税込)		
カタログ価格	38,800円(税抜) / 42,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 12:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1023ページ1403ページ		



#### 仕様

メーカー	潤工社	型番	TA080-20
商品名	ジュンフロンPFA	チューブサイズ(外径×内径)	8×6mm
長さ	20m	最高使用圧力	1.0MPa未満(23℃時)
最小曲げ半径	40mm	使用温度	-65~180℃
材質	フッ素樹脂(PFA)	カラー	半透明

#### 【主な用途】

- ・食品、薬品プラント用チューブ
- ・腐食性流体移送用チューブ
- ・粘性流体移送用チューブ
- ・耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器に

耐熱・耐寒性、耐候性に優れ経年劣化しにくい

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性

ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます

難燃性

電気的特性が優れています

有毒物質溶出のおそれはありません

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.