品番: EA125FJ-10A

## 品名: 8.0/10mmx500mmフレキシブルチューブ(PFA)



販売価格	<b>11,300円</b> (税抜)/ 12,430円(税込)				
カタログ価 格	11,300円(税抜)/12,430円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/21 17:25現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	1064ページ				











## 仕様

材質	フッ素樹脂(PFA)	外径×内径	10×8mm
全長	500mm	最高圧力	3.5MPa
最高使用温度	260℃	カラー	半透明
重量	233g		

非収縮タイプのフッ素樹脂(PFA)チューブ。 薬液や蒸気・ガスなどの搬送用に好適

純水性・耐薬品性・耐熱性。高温下での使用が可能

曲がりによる配管スペースや継手数の削減が可能。可動部での使用が可能。

## 【主な使用分野】

半導体、液晶製造装置、化学、熱交換器、蒸気配管、部品搬送用配管など

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.