品番: EA125FJ-6A

品名: 4.0/6.0mmx500mmフレキシブルチューブ(PFA)



販売価格	8,180円(税抜)/8,998円(税込)				
カタログ価格	8,180円(税抜)/8,998円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/21 16:48現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1064ページ				











仕様

材質	フッ素樹脂(PFA)	外径×内径	6×4mm
全長	500mm	最高圧力	6.4MPa
最高使用温度	260℃	カラー	半透明
重量	220g		

非収縮タイプのフッ素樹脂(PFA)チューブ。 薬液や蒸気・ガスなどの搬送用に好適

純水性・耐薬品性・耐熱性。高温下での使用が可能

曲がりによる配管スペースや継手数の削減が可能。可動部での使用が可能。

【主な使用分野】

半導体、液晶製造装置、化学、熱交換器、蒸気配管、部品搬送用配管など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.