

品番 : EA125FL-7A

品名 : 9.53/ 12.7mmx10m フッ素樹脂チューブ (PFA)



販売価格	61,700円(税抜)／67,870円(税込)		
カタログ価格	61,700円(税抜)／67,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/12 00:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1023ページ 1403ページ		



耐熱、耐寒性が特に優れています。

#### 仕様

材質	PFA	使用流体	空気、水
外径×内径(mm)	12.7×9.53	全長	10m
最高使用圧力	0.98MPa	使用温度	最高260°C
使用温度範囲	-65°C～260°C	カラー	半透明
最小曲げ半径	75mm		

耐熱、耐寒性が特に優れています。

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。

耐候性に優れ経年変化がありません。

ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。

難燃性です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.