

品番 : EA125FL-8A

品名 : 15.88x19.05mmx10m フッ素樹脂チューブ (PFA)



販売価格	87,600円(税抜)／96,360円(税込)		
カタログ価格	87,600円(税抜)／96,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/12 00:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1023ページ 1403ページ		



#### 仕様

材質	PFA	使用流体	空気、水
外径×内径(mm)	19.05×15.88	全長	10m
最高使用圧力	0.68MPa	使用温度	最高260°C
使用温度範囲	-65°C～260°C	カラー	半透明
最小曲げ半径	180mm		
耐熱、耐寒性が特に優れています。			
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。			
耐候性に優れ経年変化がありません。			
ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。			
難燃性です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.