

品番 : EA125HA-8C

品名 : 8/13.5mmx20m プレッシャーホース(PVC)



販売価格	3,840円(税抜) / 4,224円(税込)		
カタログ価格	3,840円(税抜) / 4,224円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/12 02:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1401ページ		



仕様

メーカー	八興	型番	E-TB-8
内径×外径	8×13.5mm	全長	20m
使用圧力	0~1MPa(20°C) 0~0.7MPa(60°C)	許容曲げ半径(20°C時)	55mm
使用温度範囲	0~60°C	使用流体	水、油、薬品、エアー、粉体
材質	軟質ポリ塩化ビニール	色調	クリアブルー

【主な用途】

- ・工作機械・成形機・工場設備などの工アー、水、油、薬品などの工業用配管
- ・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして
- ・土木・建設現場の仮設用配管として

信頼の日本製ブレードホース

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。

1メートル間隔でホースに長さ印刷があるためカットが簡単

流体が見やすいブルー透明色

RoHS2対応品

代替品



品番 EA124DC-82
コメント 仕様ご確認下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.