品番: EA125HB-10B

品名:9/15.0mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)



販売価格	8,530円(税抜)/9,383円(税込)				
カタログ価 格	8,530円(税抜)/9,383円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/04 07:32現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログページ	1450ページ				







仕様

メーカー	八興	型番	E-STB-9
内径×外径	9×15mm	全長	20m
使用圧力	0~1MPa(20℃) 0~0.7MPa(60℃)	許容曲げ半径(20℃時)	65mm
使用温度範囲	0~60℃	使用流体	水・油・薬品・粉体・エアー
材質	軟質ポリ塩化ビニール	色調	クリアグリーン

【主な用途】

- ・潤滑油、絶縁油、クーラントオイルなどの油用配管
- ・工作機械・成形機・工場設備などのエアー、水、油、薬品などの工業用配管
- ・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして
- ・土木・建設現場の仮設用配管として

耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくく長寿命

1メートル間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単

流体が見やすいグリーン透明色

RoHS2対応品