

品番：EA125HB-25

品名：25/33.0mmx 5m フレッシュホース(PVC耐油)



販売価格	6,820円(税抜) / 7,502円(税込)		
カタログ価格	6,820円(税抜) / 7,502円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/31 02:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1401ページ		



#### 仕様

メーカー	八興	型番	E-STB-25
内径×外径	25×33mm	全長	5m
使用圧力	0~1MPa(20℃) 0~0.6MPa(60℃)	許容曲げ半径(20℃時)	175mm
使用温度範囲	0~60℃	使用流体	水・油・薬品・粉体・エア
材質	軟質ポリ塩化ビニール	色調	クリアグリーン

#### 【主な用途】

- ・潤滑油、絶縁油、クーラントオイルなどの油用配管
- ・工作機械・成形機・工場設備などのエア、水、油、薬品などの工業用配管
- ・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして
- ・土木・建設現場の仮設用配管として

耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくく長寿命

1メートル間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単

流体が見やすいグリーン透明色

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

