

品番：EA125JA-25

品名：25/31mmx15m 燃料チューブ(耐油 PVC)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 19,800円(税抜) / 21,780円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,800円(税抜) / 21,780円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/13 08:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1401ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| メーカー | 三洋化成 | 型番 | F-25 |
| 商品名 | 耐油燃料チューブ | 用途 | 小型エンジン、農機具、機械等の配管用チューブとして |
| 全長 | 15m | 内径 | 25mm |
| 外径 | 31mm | 使用圧力 | 0.30MPa以下(環境温度23℃時) |
| 適用流体 | 水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油(食品用途を除く) | 材質 | PVC |
| 適用流体温度範囲 | 0~60℃ | 適用環境温度範囲 | -10~60℃ |
| 耐寒性 | 脆化温度-38℃ | | |

単層管チューブ

流体をしっかり確認できるクリアタイプ

弾力性・耐灯油性・耐久性に優れた油輸送用ホース

寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。

※止水機能つきノズルなど圧力の用途に使用不可

※圧力のかかる用途には適していません。

※ブレーキオイルには使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.