

品番：EA125JA-5

品名：5/ 8mmx40m 燃料チューブ(耐油 PVC)



販売価格	6,430円(税抜) / 7,073円(税込)		
カタログ価格	6,430円(税抜) / 7,073円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/03 15:37現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1401ページ		



#### 仕様

メーカー	三洋化成	型番	F-5
商品名	耐油燃料チューブ	用途	小型エンジン、農機具、機械等の配管用チューブとして
全長	40m	内径	5mm
外径	8mm	使用圧力	0.23MPa以下(環境温度23℃時)
適用流体	水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油(食品用途を除く)	材質	PVC
適用流体温度範囲	0~60℃	適用環境温度範囲	-10~60℃
耐寒性	脆化温度-49℃		

#### 単層管チューブ

流体をしっかり確認できるクリアタイプ

弾力性・耐灯油性・耐久性に優れた油輸送用ホース

寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。

※止水機能つきノズルなど圧力の用途に使用不可

※圧力のかかる用途には適していません。

※ブレーキオイルには使用しないで下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.