品番: EA125NB-4A

品名: 2.5/4.0mmx10m ナイロンチューブ(軟質/乳白



販売価格	1,050円(税抜)/1,155円(税込)				
カタログ価格	1,050円(税抜)/1,155円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/21 16:48現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1063ページ1454ページ				







カタログ訂正

24/11/15 ●使用温度:(誤)-20~70℃→(正)空気:-20~70℃ 水·油:0~60℃(No.55,56 1254)

## 仕様

メーカー	潤工社	型番	AS1-100-04 ※10mカット品
商品名	ジュンロンAS1	用途	・油・空圧機器用チューブ ・集中潤滑機器用チューブ ・塗装機器用チューブなど
使用流体	空気、水、油	チューブサイズ(外径× 内径)	4×2.5mm
最高使用圧力	2.4MPa(23℃時)	使用温度範囲	空気:-20~70℃ 水·油:0~60℃
最小曲げ半径	10mm	全長	10m
色	乳白	材質	軟質ナイロン

耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)

柔軟性に富んでいます。

有毒物質溶出の恐れがありません。

商品自体が軽く、作業性に優れています。

RoHS対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.