品番: EA125ND-6A

品名: 4.0/6.0mmx20m ナイロンチューブ(高耐圧)



販売価格	3,930円(税抜)/4,323円(税込)				
カタログ価 格	3,930円(税抜)/4,323円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/21 16:51現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1063ページ1454ページ				







カタログ訂正

24/11/15 ●使用温度:(誤)-20~70℃→(正)空気:-20~80℃ 水·油:0~70℃(No.55,56 1254)

仕様

メーカー	潤工社	型番	AS2-170-06		
商品名	ジュンロンAS2	用途	・油・空圧機器用チューブ ・集中潤滑機器用チューブ ・塗装機器用チューブなど		
使用流体	空気、水、油	チューブサイズ(外径× 内径)	6×4mm		
最高使用圧力	3.7MPa(23℃時)	使用温度	空気:-20~80℃ 水·油:0~70℃		
最小曲げ半径	17mm	長さ	20m		
カラー	乳白色	材質	高耐圧ナイロン		
耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)					

柔軟性に富んでいます。

RoHS対応品