


品番：EA125S-30

品名：6.5/ 10mmx30.0m ウレタンホース(プラグ付)



販売価格	12,500円(税抜)／13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜)／13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/29 04:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	八興	型番	E-NF-6.5(カプラ付)
商品名	ニューフレックス	用途	・自動車整備などのエアツール用ホースとして ・エアーコンプレッサーのエアホースとして
ホース内径×外径	6.5×10mm	全長	30m
取付ねじ径	G1/4”	使用圧力	0～1.5MPa
許容曲げ半径(20℃時)	40mm	使用流体	エアー
使用温度範囲	-20～60℃	材質	ポリウレタン
色調	オレンジ		

ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適
耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます
ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減
プラグ付き(プラグはホース差し込み型ナットプラグ)

代替品

品番	EA125S-20
----	-----------



コメント 長さの違い(30m→20m)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.