

品番 : EA125TB-15D

品名 : 19.0mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付



販売価格	8,680円(税抜) / 9,548円(税込)		
カタログ価格	8,680円(税抜) / 9,548円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/13 02:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1711ページ		



#### 仕様

適応流体	一般鉱物作動油	長さ	1500mm
内径	19mm	外径	25.2mm
最少曲げ半径	100mm	常用圧力	10.5MPa
温度範囲	-40~100℃	材質	内面ゴム:耐油性合成ゴム 補強層:硬鋼線 外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 金属部:鉄
ねじサイズ(G)	3/4"	重量	1285g

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.