

品番 : EA125TB-6E

品名 : 25.4mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,700円(税抜) / 10,670円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,700円(税抜) / 10,670円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/13 00:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1711ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|----------|------|---|
| 適応流体 | 一般鉱物作動油 | 長さ | 600mm |
| 内径 | 25.4mm | 外径 | 33.6mm |
| 最少曲げ半径 | 130mm | 常用圧力 | 10.5MPa |
| 温度範囲 | -40~100℃ | 材質 | 内面ゴム:耐油性合成ゴム 補強層:硬鋼線 外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 金属部:鉄 |
| ねじサイズ(G) | 1" | 重量 | 1257g |

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.