

品番 : EA125TC-10B

品名 : 9.5mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,080円(税抜) / 4,488円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,080円(税抜) / 4,488円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/03/24 12:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1711ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |   |        |          |
|----------|---|--------|----------|
| 長さ       | 1000mm  | 内径     | 9.5mm    |
| 外径       | 15.1mm  | 最少曲げ半径 | 55mm     |
| 適応流体     | 一般鉱物作動油   | 常用圧力   | 14.0MPa  |
| 材質       | 内面ゴム:耐油性合成ゴム<br>補強層:硬鋼線<br>外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム<br>金属部:鉄 | 温度範囲   | -40~100℃ |
| ねじサイズ(G) | 3/8"  | 重量     | 420g     |

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.