


品番 : EA125TD-20B

品名 : 9.5mmx2.0m/20.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付



販売価格	6,700円(税抜) / 7,370円(税込)		
カタログ価格	6,700円(税抜) / 7,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/14 10:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1760ページ		



カタログ訂正 24/10/23 ねじサイズ(G): (誤)1/4" (正)3/8" (NO.55、NO.56 9043)

仕様

長さ	2000mm	内径	9.5mm
外径	16.6mm	最少曲げ半径	70mm
適応流体	一般鉱物系作動油	最高使用圧力	20.5MPa
材質	内面ゴム: 耐油性合成ゴム 補強層: 硬鋼線 外面ゴム: 耐油・耐候性合成ゴム 金属部: 鉄	温度範囲	-40~100℃
ねじサイズ(G)	3/8"	重量	870g

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.