


品番 : EA125TY-50

品名 : 31.0mmx10m 保護チューブ (油圧ホース用/後入れ)



販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/13 08:48現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1711ページ		



仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	YHKM-50
用途	後入れ式油圧ホース保護チューブ	長さ	10m
折径	50mm	最大結束線径	31mm
適合ホースサイズ	外径:21.7~27.2mm(4ブ~6ブ)	マジックテープ幅	20mm
材質	ナイロンマルチフィラメント	使用温度範囲	-60~125℃
カラー	黒		

マジックテープ止めで、強力面ファスナー開閉式なので現場で簡単に取り付け可能

ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです

建設機械や工作機械などの油圧ホースの保護に適しています。

編目が細かいため、作動油の破裂を防止できます。

軽量で取り付けが容易でサニーホース等の取り付けと比較して作業時間を短縮できます。

耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性に優れています。

RoHS10対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.