


品番：EA125TY-60

品名：37.0mmx10m 保護チューブ（油圧ホース用/後入れ）



販売価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/25 23:44現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1711ページ		



仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	YHKM-60
用途	後入れ式油圧ホース保護チューブ	長さ	10m
折径	60mm	最大結束線径	37mm
適合ホースサイズ	外径:34mm(インチ)	マジックテープ幅	20mm
材質	ナイロンマルチフィラメント	使用温度範囲	-60~125℃
カラー	黒		

マジックテープ止めで、強力面ファスナー開閉式なので現場で簡単に取り付け可能

ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです

建設機械や工作機械などの油圧ホースの保護に適しています。

編目が細かいため、作動油の破裂を防止できます。

軽量で取り付けが容易でサニーホース等の取り付けと比較して作業時間を短縮できます。

耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性に優れています。

RoHS10対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.