

品番：EA130-1A

品名：4.0L 冷凍機オイル(スライス 3GS)



販売価格	7,380円(税抜) / 8,118円(税込)		
カタログ価格	7,380円(税抜) / 8,118円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/19 18:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



●スライス3GSオイルの性能仕様

試験項目	EA130-1A SUNISO 3GS
純度	99.99%
水分	100ppm以下
酸価	0.01以下
窒素	10ppm以下
銅腐蝕試験	1級
酸化安定性試験	1級
電気的安定性試験	1級
引点	100℃
凝固点	-30℃

仕様

メーカー	日本サン石油	商品名	SUNICE 3GS(スライス3GS)
用途	HCFC冷媒用冷凍機油	粘度	VG32
内容量	4L		

HCFC、HC(炭化水素)、アンモニア冷媒を使用する冷凍・空調機器用の冷凍機油

スニソイル取扱いの4条件

1.水分の混入をさける

貯蔵時、容器のフタをはずした時、給油する器具、冷媒の取扱時。

2.ホコリやゴミなどの異物の混入をさける

容器の口は常にきれいに、給油口は良くふいて、給油器具は共洗いできれいにして下さい。

3.異種のオイルを給油しない

エンジンオイルや油圧作動油など、用途、銘柄の違うオイルを給油しないで下さい。

4.定期的なオイル交換

サンプリングなどにより、オイルの劣化をチェックして、定期的なオイル交換を実施して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.