

品番：EA140AG-6

品名：R 3/4" 雄ねじプラグ(中圧用/ステンス製)




販売価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
カタログ価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/26 09:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1039ページ		



品番	規格	材質	圧力	トルク
EA140AG-6	R 3/4"	SUS304	4.4MPa	900

品番	規格	材質	圧力	トルク
EA140AG-6	R 3/4"	SUS304	4.4MPa	900

品番	規格	材質	圧力	トルク
EA140AG-6	R 3/4"	SUS304	4.4MPa	900



仕様

型	中圧型	材質	SUS304
取付ねじ	R(PT)3/4"	常用圧力	4.4MPa
最高圧力	6.4MPa	トルク値	900
バルブレス構造			
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません			
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適			
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.