

品番 : EA140AK-2

品名 : 8.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/真鍮)



販売価格	615円(税抜) / 677円(税込)		
カタログ価格	615円(税抜) / 677円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/13 08:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1039ページ		



品番	EA140AK-2
品名	8.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/真鍮)
規格	
材質	真鍮
圧力	4.9MPa
適合ホース内径	6mm
重量	28g
最大締付けトルク	90kgf-cm
適用流体	空気・水・作業油・薬品・ガス
取付形状	1/4" ホース用
バルブ構造	バルブレス構造
オリング	NBR

仕様

型	中圧型	材質	真鍮
オリング(NBR)			
バルブレス構造			
タケノコ径	8mm	適合ホース内径※	6mm
常用圧力	4.9MPa	最高圧力	7.5MPa
相手側取付け形状	1/4" ホース用	最大締付けトルク	90kgf-cm
適用流体	空気・水・作業油・薬品・ガス	重量	28g
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません			
バルブレス構造のため流量を必要とする場合または高粘度の流体を流す際に最適です。			
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.